

#niwop  
f @ in ▶  
video.wh.com

Agora em seu  
representante local  
ou em **wh.com**



# A nova geração de contra-ângulos de polimento



**proxeo** TWIST LatchShort  
Polishing System

## Pequenos, mas poderosos

O Proxeo Twist LatchShort Polishing System constitui uma solução especialmente inteligente de polimento dentário profissional: A pequena cabeça e as taças de borracha totalmente compatíveis possibilitam uma redução significativa da altura de trabalho. Isso permite ganhar um total de 4 milímetros em comparação aos sistemas de fixação padrão.



**Alcança todos os lugares**  
A área dos molares fica mais acessível, desde a região distal à região mesial.

**Fácil e confortável**  
Quanto mais fácil o acesso, mais confortável será o tratamento.

**Especialmente adequado para áreas estreitas**  
Os molares da tuberosidade são mais fáceis de alcançar.

«É muito espaço!»


**Ver mais**  
Quanto menor a cabeça, mais curta a taça e mais fino o pescoço, melhor será a visualização do local de tratamento.

## Perfeita harmonia

A combinação do fino contra-ângulo Proxeo Twist LatchShort da W&H, com uma pequena cabeça, com as taças de borracha de haste mais curta permite um acesso mais fácil, especialmente em áreas estreitas e nos molares posteriores.



Contra-ângulo verde vs. sistema LatchShort



**Claramente mais espaço**  
A vantagem do sistema Proxeo Twist LatchShort, em comparação com o contra-ângulo verde: Maior espaço para polimento devido à haste mais curta.



**Troca pressionando um push-button**  
O prático sistema de fixação por push-button permite trocar as taças de borracha em apenas alguns segundos.



**Vedação perfeita**  
A saliva e a pasta de polimento não podem mais penetrar facilmente na cabeça. Isso permite prolongar a vida útil do contra-ângulo.



## Inspirada por profissionais da área profilática

Para além do contra-ângulo Proxeo Twist, a W&H oferece taças de borracha e escovas de Robinson pela primeira vez. Elas foram desenvolvidas em colaboração com usuários de equipamento profilático. Foi dada enorme importância a características como a adaptação ideal, a coleta e distribuição fácil da pasta e uma limpeza suave, até o sulco.

## Tudo com uma só mão

As novas taças de borracha e escovas de Robinson Proxeo Twist LatchShort encontram-se disponíveis em várias durezas, para uma remoção ótima da placa bacteriana e pigmentações. Todas as taças de borracha apresentam uma haste mais curta, para uma altura de trabalho ainda menor.




**Superfície lisa na extremidade da taça** para um polimento suave até o sulco.



**Saliências de formato especial** para menor dispersão da pasta.



**Abas internas especiais** para fácil coleta e aplicação direcionada da pasta.



**As saliências externas** permitem polir simultaneamente os espaços interdentários.

## Vantagens irresistíveis para o polimento rotatório

### Mais fino. Menor. Mais inovador.

O novo Proxeo Twist LatchShort Polishing System, com uma altura de trabalho até 4 mm mais baixa, graças às taças de borracha e escovas de Robinson Proxeo Twist: para um melhor acesso, mais espaço e visibilidade ótima do local de tratamento.



## Máxima proteção e conforto



### Finas e flexíveis

O contra-ângulo adapta-se perfeitamente à mão, graças ao design ergonômico e pescoço fino. A combinação com o motor elétrico EM-12 L da W&H suporta esta ergonomia.



### Higiene

Graças à superfície lisa e possibilidade de esterilização e desinfecção térmica, o contra-ângulo Proxeo Twist LatchShort é extremamente fácil de limpar. As taças de borracha e escovas de Robinson são descartáveis e não devem ser reusadas.

## Especificações técnicas

<b>Tipo</b>	<b>WP-66 W</b>	CE 0297	W&H	135°C	551
<b>Velocidade máxima do motor:</b>	10.000 min <sup>-1</sup>				
<b>Relação de redução:</b>	4:1				
<b>Velocidade recomendada para taças de borracha e escovas de Robinson:</b>	1.250 – 2.500 min <sup>-1</sup>				
<b>Acessórios compatíveis:</b>	Taças de borracha e escovas de Robinson Proxeo Twist LatchShort da W&H				

**Taças de borracha e escovas de Robinson**



Não deve ser reusado

**LATEX**

Sem látex



## Sebastian Kritzinger

Gerente de Produto da W&H, Bürmoos


“O melhor de dois mundos: A combinação única de baixa altura de trabalho e o prático sistema de fixação por push-button combina as vantagens dos sistemas de parafuso e de fixação: acesso mais fácil, melhor visibilidade e maior conforto, aliados a uma troca mais fácil das taças de polimento e escovas de Robinson.”



## Monika Riedl

Higienista dental, Munique

“O Proxeo Twist LatchShort é o primeiro sistema a oferecer uma baixa altura de trabalho e um push-button. A redução de até 4 mm da altura de trabalho, em comparação com sistema de fixação padrão, oferece mais espaço e uma visibilidade ideal do local de tratamento.”



**#NIWOP:** Fluxo de trabalho sistemático e baseado em evidências

### Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1

5111 Bürmoos, **Austria**

**t** +43 6274 6236-0

**f** +43 6274 6236-55

office@wh.com

**wh.com**